

# safeVIEW Mini-2

Gelişmiş SafeVIEW-MINI2, jel numunelerini görüntülemek ve belgelemek için güvenli bir yol sunar.

Kompakt bir tasarıma sahip olan bu transilluminatör, floresan lekeli nükleik asit jellerini görüntülemek ve bunlarla çalışmak için mükemmel bir iş istasyonu görevi görür. Mavi ışık kaynağı, normalde UV ışığıyla ilişkilendirilecek DNA veya RNA'ya zarar vermemesi gibi ek bir avantaja sahiptir. Aynı bir 580nm kehribar filtre ekranı ve daha ince hafif bir kasa

153 x görüntüleme boyutuyla birlikte

153 mm, küçük görüntülemek için kullanılabileceği anlamına gelir

orta boy jellere ve aşağıdakilerle uyumludur:

multiSUB mini, midi ve isteğe bağlı Yatay

DNA jel tankları. safeVIEW-MINI2 ayrıca şunlar da olabilir:

GDH-BASIC görüntüleme başlığımızla birlikte kullanılır.

Arka plan ışığını azaltarak yakalamanızı sağlar


Görüntüleri cep telefonunuzun kamerasıyla jelleştirin.



safeVIEW-MINI2  
(yinde filtresiz)




GDH Basic Hood (isteğe bağlı  
safeVIEW-MINI2 ile birlikte)



GDH-BASICKIT (telefon  
dahil değildir)

## ANA ÖZELLİKLER

- Daha ince ve daha hafif gövde
- Laboratuvarlar arasında taşınması kolay
- Alüminyum alaşımlı kasa tasarımı
- Mükemmel ısı dağılımı
- Enerji tasarrufu
- Doğrudan insan teması için 470nm zararsız mavi ışık



safeVIEW-MINI2  
filtrelili

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Boyutlar (WxLxH)           | 20x20x1.39cm     |
| İzleme Alanı               | 15.3 x 15. cm    |
| Mavi ışık kaynağı          | 15W              |
| İllüminatör taban tasarımı | Masaüstü         |
| Mavi Işık Dalgaboyu        | 470nm            |
| Otomatik Kapatma           | yaklaşık 6 dak.  |
| Malzeme                    | alüminyum alaşım |
| Güç Gereksinimi            | DC 12V, 2A       |
| Ağırlık                    | yaklaşık 60g     |

# runVIEW MINI

Jel tankınızın hemen altına uyan mini mavi ışıklı aydınlatıcı.

runVIEW MINI, hem geleneksel Etidyum bromür lekeli jelleri hem de runSAFE gibi yeni nesil güvenli lekeleri aydınlatmak için zararsız mavi ışık kullanır. Herhangi bir jel tankının altına yerleştirilir, ancak MINI ve MIDI boyutlu multiSUB jel tanklarımız için mükemmeldir.

Sistem, DNA'yı görselleştirmek için turuncu bir filtre penceresi ile birlikte gelir

Jel tankınızda gerçek zamanlı olarak, hızlı bir şekilde kontrol etmek için mükemmel

PCR aslına uygunluk ve kısıtlama özeti sonuçları.

Sistem ayrıca bağımsız olarak da kullanılabilir

Aydınlatıcı üzerine jel yerleştirilmiş yön ile transilluminatör.



## ANA ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu mavi LED aydınlatıcı, çok çeşitli floresan jel lekelerinin görselleştirilmesini sağlar
- Anında DNA görselleştirme için multiSUB MINI ve MIDI boyutlu tankların altına kolayca yerleştirilir
- Taban aydınlatması mükemmel homojenlik sağlar
- RunSAFE, ticari güvenli boyalar ve etidyum bromür ile uyumlu



RVMIDISYS



RVMIDISYS



RVMINI-LID

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Boyutlar (WxLxH)    | yaklaşık 8.6x17.0x2.5cm |
| İzleme Alanı (WxL)  | yaklaşık 11.2x7.46cm    |
| Mavi Işık Kaynağı   | 20W                     |
| Mavi Işık Dalgaboyu | 470nm                   |
| Otomatik Kapatma    | 6 min                   |
| Malzeme             | alüminyum alaşım        |
| Güç                 | DC 12V, 2A              |
| Ağırlık             | yaklaşık 338g           |

## SİPARİŞ BİLGİSİ

|                                                                              |                                                           |            |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| SAFEVIEW-MINI2 Blue Light Transilluminator                                   | 15.3 x 15.3cm, filtre ve başlık ile                       | RVMINISYS  | MSMINIDUO Turuncu filtre kapağı ve RVMINI ile donatılmıştır |
| GDH-BASIC Gel Documentation Hood –Temel- Kamera yok (telefon ile kullanılır) |                                                           | RVMIDISYS  | MSMIDIDUO Turuncu filtre kapağı ve RVMINI ile donatılmıştır |
| GDH-BASICKIT                                                                 | GDH-BASIC and SAFEVIEW-MINI2                              | RVMINI-LID | MSMINI için turuncu filtre kapağı                           |
| RVMINI                                                                       | Mini Blue Light Transilluminator, 11.2 x 7.4cm filtrelili | RVMIDI-LID | MSMINI için turuncu filtre kapağı                           |