

Yarı Kuru Blotterlar

Bu Yarı Kuru Blotterler, DNA için hızlı transfer süreleri sunar, RNA ve protein lekelenmesi - tipik olarak 15 ila 30 dakika.

Tüm üniteler her türlü lekeleme için kullanılabilir: karmaşık olmayan tampon ve kurulum prosedürleri ile batı, güney ve kuzey ve ek ekipmana ihtiyaç duymadan 0,25'ten 10 mm'ye kadar jel kalınlıklarıyla uyumludur.

Yarı Kuru Lekeleme, çok düşük tampon hacimleri nedeniyle ekonomik transferlerin ek avantajına sahiptir - tipik olarak transfer başına sadece birkaç mililitre tampon gerekir. Platin kaplı anot ve paslanmaz çelik katottan oluşan elektrotlar, neredeyse hiç

korozyon ve böylece uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlar. Lekeli sandviç boyunca eşit ısı dağılımı, sabit transfer süreleri sağlar ve ısı kaynaklı numune kaybı veya transfer bozulmaları olmaz.



ANA ÖZELLİKLER

- Hızlı transfer süreleri
- Western, Southern ve Northern Blotlar
- Çok düşük tampon hacimleri nedeniyle Ekonomik Transferler
- Vidalı kapak - 0,25 ila 10 mm arasındaki jelleri barındırır
- Eşit ısı dağılımı

Nokta ve Slot

Dot Blot ve Slot Blot mikrofiltrasyon manifoldları

DNA ve RNA filtre leke hibridizasyonları için tasarlanmış ve immünolojik (Ag/Ab) tarama uygulamaları.

Yüksek yoğunluklu akrilikten işlenmiş, hassas bindirmeli eşleşme yüzeyleri ve sızdırmaz contaları, tam bir vakum oluşmasını sağlayarak numunelerin yanal transferini (lekelenme) önleyerek düzgün filtre teması sağlar.

Filtrelerin tam boyutta kesilmesini basitleştirmek için her manifoldla birlikte kalıcı bir filtre şablonu sağlanır. Numune uygulaması sırasında yaklaşık 600 mm Hg (0,8 Bar) vakum gereklidir. Standart mikropipler için konfigürasyonunda yuvalar için 24 ve 48 ve noktalar için 48 ve 96 kuyu için dört konfigürasyon mevcuttur. Her kuyucuk, kolay tanımlama için alfanümerik ızgara referanslıdır.

ANA ÖZELLİKLER

- Düşük maliyet
- Kolay kurulum
- Alfanümerik örnek tanımlama
- Dört örnek konfigürasyon



Model	CSL-D48	CSL-D96	CSL-S24	CSL-S48
Konfigürasyon	3 x 16	8 x 12	2 x 12	3 x 16
Well ölçüsü 12 mm derinlik	6mm yarıçap 12mm derin	6mm yarıçap 12mm derin	6 x 0.5mm 12mm derin	6 x 0.5mm
Gerekli Vakum	----- 600mg Hg 0.8 BAR soğuk trap ile -----			
Ünite Boyutları	6x9.5x10cm	6x10.5x14cm	6x7.4x8.3cm	6x9.5x10cm
Gerekli membran ölçüsü	12.1 x 4.4cm	11 x 7.4cm	12.1 x 4.4cm	12.1 x 4.4cm

QFN?PFF@FJEfQF

W?PG I SPs @JMRRCJP?P

SD10 Semi Dry Mini, 10 x 10cm Qgqrc k

SD10-PP3AMP Semi Dry Mini SD10 tç 3Amp EĞİ I_w1_fñ POWERPRO3AMP

LMIR? TC QJMR @JMRRCJP?P

CSL-D48 48-well Dot Blot Manifold, 3 x 16 bçxg

CSL-D96 96-well Dot Blot Manifold, 8 x 12 bçxg

SD20 Semi Dry Midi, 20 x 20cm Qgqrc k

SD20-PP3AMP Semi Dry Midi SD20 tç 3Amp EĞİ I_w1_fñ, POWERPRO3AMP

CSL-S24 24-well Slot Blot Manifold, 2 x 12 dizi

CSL-S48 48-well Slot Blot Manifold, 3 x 16 dizi